




Összekötő kábel

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-20...50
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	652,5
Méretek	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 7,5 mm x kábelátmérő
	hajlítási sugár rögzített szerelésnél	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 5,5 m/s, 5 m vízszintes út és max. 10 m/s² gyorsulás esetén
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	max. megengedett szakítószilárdság	50 N/mm² statikus
		20 N/mm² dinamikus



Összekötő kábel

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: B; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, lila, árnyékolt; 2 x 0,25 mm²

Csatlakozás



GN = Érszínek :
RD = zöld
piros

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: B; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

