


Csatlakozókábel dugóval

ASTGH050MSA0005C02



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Alkalmazás

CAN busz

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...85

Tárolási hőmérséklet

[°C]

-40...80

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

350

Méretek

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

hajlítási sugár rögzített szerelésnél

min. 5 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 1 Mio.

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Csatlakozókábel dugóval


ASTGH050MSA0005C02

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 6,8 mm, árnyékolt; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BU =	kék
RD =	piros
WH =	fehér
screen =	árnyékolás