




Összekötő kábel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Összekötő kábel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

