
E11659

Konfekcionálható dugalj

SDOAH042MSSFKPG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület			
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes		igen	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC	
Max. összes áramterhelés	[A]	4; (...40 °C)	
Kimenetek			
Elektromos kivitel		PNP	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100	
Védettség		IP 68	
Mechanikai adatok			
Méretek	[mm]	30 x 18 x 35	
Anyagok		PA	
Test kiöntő anyaga		PA	
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

E11659

Konfekcionálható dugalj

SDOAH042MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

