


## Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H11

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC018

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



### Felhasználási terület

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
| Szilikonmentes           | igen                                                |

## Elektromos adatok

|                                                    |     |                   |
|----------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Üzemi feszültség                                   | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Védelmi osztály                                    |     | II                |
| Max. áramterhelhetőség<br>modulonként / portonként | [A] | 4                 |
| Max. összes áramterhelés                           | [A] | 12                |

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -15...80 |
| Védettség              |      | IP 67    |



## Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H11

## Mechanikai adatok

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Anyagok                       | TPU |
| Test kiöntő anyaga            | TPU |
| Elosztódoboz portjainak száma | 6   |
| Csatlakozó típusa             | M12 |

## Megjegyzések


|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

## Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm





## Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H11

## Csatlakozás

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| <u>BN</u>    | 1 (1...6) | C |
| <u>BU</u>    | 3 (1...6) | C |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...6) | C |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     | C |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     | C |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     | C |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     | C |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     | C |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     | C |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     | C |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     | C |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     | C |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     | C |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     | C |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     | C |

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| GN = | zöld       |
| GY = | szürke     |
| PK = | rózsaszín  |
| RD = | piros      |
| WH = | fehér      |
| YE = | sárga      |