




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MKS0005X04



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-45...105
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	361,966
Méretek	[mm]	15 x 15 x 47
Anyagok		TPE
Test kiöntő anyaga		TPE
Hollandi anya anyaga		cink, epoxi bevonatú
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH040MKS0005X04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, TPE-S, fekete; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: cink, epoxi bevonatú; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér