



Konfekcionálható dugalj

SDOGH040MSSFKPG



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 250 AC/DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

27,216

Méret

[mm]

18 x 18 x 46

Anyagok

PA

Test kiöntő anyaga

PA

Hollandi anya anyaga

ZnAl / Ni

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

E18031



Konfekcionálható dugalj

SDOGH040MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...10 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ZnAl / Ni; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

