




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAK190MSS0015H19



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Energialáncban használható	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 63 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	8
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	3194
Méret	[mm]	51 x 26 x 70
Anyagok		PUR fekete
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Meghúzási nyomaték	[Nm]	2
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 2 m/s
	hajlítási ciklusok	> 500000
	torziós igénybevétel	± 30 °/m
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

E11747



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAK190MSS0015H19

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett





Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAK190MSS0015H19

Csatlakozás

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Érszínék :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga