



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGH050MSSFKPG



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 125 AC/DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...100

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

26,5

Méretek

[mm]

20 x 20 x 52

Anyagok

PA

Test kiöntő anyaga

PA

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó


SSTGH050MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

