


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-PPV-M6



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF; OOF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

20

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

220

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

20

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

48

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

35



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-PPV-M6

Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	10
Szálelrendezés		
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		PU
Tartozékok		
Szállított tételek		hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
		fogazott alátétek: 2
		recézett anya: 1 x M11
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db