
E11904

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0020H04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület			
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes		igen	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC	
Max. összes áramterhelés	[A]	4	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90	
Védettség		IP 67; IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek			
Rezgésállóság		EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
			50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság		EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms fél szinusz; 6 ütés minden irányban a három koordináta-tengely mentén / -40 °C / 85 °C
Folyamatos ütésállóság		EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában / -20 °C / 50 °C
Gyors hőmérsékletváltozás		EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciklus
Só spray teszt		EN 60068-2-52 Kb	pontossági fok 5 (4 tesztciklus)
Mechanikai adatok			
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43	

E11904

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0020H04

Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 20 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér