


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-M6/1,5M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OKF; OUF

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

36

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...150

Mechanikai adatok

Súly

[g]

101,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptika fej átmérő

[mm]

7

Száloptikafej hossza

[mm]

45

Teljes hossz

[mm]

1500



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-V-M6/1,5M

Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		fém-szilikon
Tartozékok		
Szállított tételek		hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél
		fogazott alátétek: 2
		recézett anya: 1 x M11
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db