


Körprofil munkahenger rögzítőbilincs
hengerérzékelőkhöz

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16

**Felhasználási terület**

Kivitel

OG kiképzéshez MKT

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

0...50

Mechanikai adatok

Súly

[g]

8,3

Anyagok

szerelőkészlet: POM; rögzítő: alumínium; csavar: rozsdamentes acél

Meghúzási nyomaték

[Nm]

0,5; (rögzítőcsavar)

Dugattyú átmérője

[mm]

16

Tartozékok

Szállított tételek

hatlapfejű csavarok: 1 x SW2,5

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Diagrammok és grafikonok

Beszerelés

