


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

450

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

2800

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

800

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

47,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

E20606



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Száloptika fej menet		M4
Száloptikafej hossza	[mm]	15
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	30
Szálelrendezés		●
Magátmérő	[mm]	1
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PE

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M4
	fogazott alátétek: 4
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db