




Körprofil munkahenger rögzítőbilincs
hengerérzékelőkhöz

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20



Felhasználási terület

Kivitel	OG kiképzéshez MKT
---------	--------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...50
------------------------	------	--------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	9,2
Anyagok	szerelőkészlet: POM; rögzítő: alumínium; csavar: rozsdamentes acél	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,5; (rögzítőcsavar)
Dugattyú átmérője	[mm]	20

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapfejű csavarok: 1 x SW2,5
--------------------	--------------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Diagrammok és grafikonok

Beszerelés	
------------	--