




Összekötő kábel

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
|--------------------------|---------------|

Elektromos adatok

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Üzemi feszültség | [V] | 10...30 DC |
| Védelmi osztály  |     | III        |

Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
| Védettség              |      | IP 67    |

Mechanikai adatok


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Anyagok              | TPU                   |
| Test kiöntő anyaga   | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |

Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett





## Összekötő kábel

VSTGH030MSS0005I03DOGF030MSS

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes; sugárhálós; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

