


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

100

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

630

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

48,5

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Száloptika fej menet	M6
Száloptikafej hossza [mm]	35
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	30
Szálelrendezés	⦿
Magátmérő [mm]	2 x 1
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M6 (3,1 mm), rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához., E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db