


Konfekcionálható dugalj

SDOAL070PLSFKPG



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...100

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

43,7

Méretek

[mm]

59 x 29 x 38,5

Anyagok

PBT

Test kiöntő anyaga

PBT

Hollandi anya anyaga

PA

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Konfekcionálható dugalj


SDOAL070PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x Rd24, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

