


## Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



## Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

## Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

20

## OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

25

## OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

## OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

33

Száloptika fej kivitel

egyenes



## Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Száloptika fej menet           | M4        |
| Teljes hossz [mm]              | 2000      |
| Minimális hajlítási sugár [mm] | 10        |
| Szálelrendezés                 | ⦿         |
| Magátmérő [mm]                 | 2 x 0,5   |
| Fényvezető anyaga              | PMMA      |
| Száloptika fej anyaga          | alumínium |
| Fényvezető burkolat            | PE        |

## Tartozékok

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Szállított tételek       | hatlapú anyák: 2 x M4<br>fogazott alátétek: 2 |
| Tartozékok (választható) | Vágószerszám száloptikához:, E20600           |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|