




Konfekcionálható dugalj

SDOAH050MSSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11512
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	38 x 20 x 35
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOAH050MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs:

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

