




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Felhasználási terület		
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő	
Alkalmazás	Ipari területeken való alkalmazásokhoz	
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság erősítővel	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	60
OBF		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	90
OCF (High Power)		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	650
OO50		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	300
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	45
Száloptika fej kivitel	egyenes	



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Száloptika fej menet	M4
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	30
Szálelrendezés	
Magátmérő [mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M4 fogazott alátétek: 2
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------