


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-E-V-E6R/2m



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

420

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

150

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

52

Száloptika fej kivitel

derékszögű

E20715



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-E-V-E6R/2m

Száloptika fej átmérő	[mm]	6
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	25
Szálelrendezés		⦿
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		PE
Tartozékok		
Szállított tételek		E20103
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db