




Beépíthető dugalj

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 o-gyűrű



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	22,8
Menetes csatlakozás		PG 9
Anyagok		horganyöntvény
Test kiöntő anyaga		horganyöntvény
Tartozékok		
Szállított tételek		Csavaranya:: 1 x PG9
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Beépíthető dugalj


EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Elektromos csatlakozás


Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér