


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 hajlítható

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

15

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

25

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

220

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

60

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

34,5

Száloptika fej kivitel

hajlítható

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

16

Szálalrendezés



Magátmérő

[mm]

2 x 0,5

Anyagok

menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú

Fényvezető anyaga

PMMA

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Fényvezető burkolat

PE

E20748



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M4
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M11
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db