


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 hajlítható

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

100

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

560

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

49,5

Száloptika fej kivitel

hajlítható

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

27

Szálalrendezés



Magátmérő

[mm]

2 x 1

Anyagok

menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú

Fényvezető anyaga

PMMA

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Fényvezető burkolat

PE

E20749



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db