


Központi elosztó

ZDO8F039MSS0005H10

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC054

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható


Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2
Max. összes áramterhelés	[A]	6



Központi elosztó

ZDO8F039MSS0005H10


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	663
Méreték	[mm]	21 x 26 x 145
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		8
Csatlakozó típusa		M8
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm ² (96 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott		
		



Központi elosztó

ZDO8F039MSS0005H10

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga