


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M



1 hajlítható

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

200

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

450

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

2780

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

800

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

49,5

Száloptika fej kivitel

hajlítható

Teljes hossz

[mm]

2000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

15

Szálalrendezés



Magátmérő

[mm]

1

Anyagok

menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú

Fényvezető anyaga

PMMA

Száloptika fej anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Fényvezető burkolat

PE

E20750



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M4 fogazott alátétek: 4
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db