




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-50-V-V-R5



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF; ODF; OMF

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

150

ODF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1

OMF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

175

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-58...315

Mechanikai adatok

Súly

[g]

126

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

5

Teljes hossz

[mm]

900

Minimális hajlítási sugár

[mm]

19



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-50-V-V-R5

Szálelrendezés	①
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2
	rugós alátétek: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db