


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGA030MSS0018E03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Energialáncban használható

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (40° C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	666
Méret	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E12531



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGA030MSS0018E03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 18 m, PVC, sárga, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Érszínek :
zöld
piros/fekete
piros/fehér