

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGS030PLS0002H03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	8...32 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-20...85
Védettség	IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)

Mechanikai adatok

Súly	[g]	81,5
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

**Csatlakozókábel dugaljjal**

ADOGS030PLS0002H03

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; öntött test: PA; Érintkezők: nikkelezett

**Csatlakozás**

BK =	Érszínek :
BN =	fekete
RD =	barna
	piros