




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-E2,5



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

1020

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

400

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

53,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

E20060



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-A-E2,5

Száloptika fej átmérő	[mm]	2,5
Száloptikafej hossza	[mm]	10
Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	10
Szálelrendezés		●
Anyagok		Adapter: PPE
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PVC
Tartozékok		
Szállított tételek		E20106
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db