


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-V-E1



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

460

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

50

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

160

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

50

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

69

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-A-V-E1

Száloptika fej átmérő	[mm]	1
Száloptikafej hossza	[mm]	5
Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20; (fix szereléshez)
Szálelrendezés		
Anyagok		Adapter: ABS
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		alumínium
Tartozékok		
Szállított tételek		E20103
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db