


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/3M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság [mm]

45

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly [g]

239,7

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz [mm]

3000

Minimális hajlítási sugár [mm]

30; (fix szereléshez)

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

**Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő**

FT-30-A-A-M8/3M

Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M8, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db