



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-R8

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

93,8

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő

[mm]

8

Teljes hossz

[mm]

600

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30; (fix szereléshez)

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

E20153



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-R8

Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	E20353
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db