




Beépíthető dugalj

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 o-gyűrű

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	38,9
Menetes csatlakozás		PG 9
Anyagok		horganyöntvény
Test kiöntő anyaga		horganyöntvény

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény





Beépíthető dugalj

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér