




Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-P-A-R8



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság [mm]

70

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly [g]

91

Száloptika fej kivitel

derékszögű

Száloptika fej átmérő [mm]

8

Teljes hossz [mm]

600

Minimális hajlítási sugár [mm]

30

Szálalrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Száloptika fej anyaga

alumínium

E20157



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-P-A-R8

Fényvezető burkolat	PVC
Tartozékok	
Szállított tételek	E20353
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db