




Konfekcionálható dugalj

SDOGX050ZDSFKPG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Kivitel		L-kódolt
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 63 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	16
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	53,2
Méretek	[mm]	20 x 20 x 58
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Konfekcionálható dugalj

SDOGX050ZDSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: 1,5...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...13 mm; max. 1,5 érvéghüvelyezett vezetékkel

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

