


## Összekötő kábel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

8...32 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

4

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...80

Környezeti hőmérséklet  
(mozgó)

[°C]

-20...80

Védettség

IP 67; (csatlakozó dugóval együtt)

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

94,3

Anyagok

PA; aljzat: TPU narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási  
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s<sup>2</sup>

hajlítási ciklusok

&gt; 5 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Összekötő kábel

VDOGS040--S0001H04DOGH040MSS

## Elektromos csatlakozás - aljzat


Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

