




Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O5 MOUNTING BRACKET ROD



Felhasználási terület	
Kivitel	szorítóhenger szerelés
Mechanikai adatok	
Súly [g]	221,5
Szerelés módja	szabadonálló; (M10)
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); szorítóhenger: horganyöntvény
Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres fejű csavar: 1 x M10 x 120
	Anyák: 2 x M10
	alátét: 2
	hengeres csavarok: 2 x M5 x 8

E21083



Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O5 MOUNTING BRACKET ROD

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------