


Csatlakozókábel AMP csatlakozóval

ecomatPanel/Cable/5m



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Árnyékolt vezeték

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 8...32 DC

Védelmi osztály III

Max. összes áramterhelés [A] 4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -40...80

Védettség IP 20; (ellenállás nélkül)

Mechanikai adatok

Súly [g] 456,4

Méretek [mm] 89,5 x 33,4 x 47,3

Anyagok ház: PBT-GF20

Test kiöntő anyaga PBT


Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, szürke, Ø 8,3 mm, árnyékolt; 2 x 0,5 mm² (csavart érpár) + 2 x 0,5 mm² (csavart érpár)


Csatlakozó: AMP MQS, egyenes; öntött test: PBT; Érintkezők: ónozott



Csatlakozókábel AMP csatlakozóval

ecomatPanel/Cable/5m

Csatlakozás



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb