




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB050ZDS0002B05



| Felhasználási terület      |                                                  |                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok   | Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |                                                                             |
| Elektromos adatok          |                                                  |                                                                             |
| Üzemi feszültség           | [V]                                              | < 400 AC/DC                                                                 |
| Védelmi osztály            |                                                  | II                                                                          |
| Max. összes áramterhelés   | [A]                                              | 5                                                                           |
| Környezeti körülmények     |                                                  |                                                                             |
| Környezeti hőmérséklet     | [°C]                                             | -25...80                                                                    |
| Védettség                  |                                                  | IP 68                                                                       |
| Mechanikai adatok          |                                                  |                                                                             |
| Súly                       | [g]                                              | 187,7                                                                       |
| Méretek                    | [mm]                                             | 26 x 26 x 49,9                                                              |
| Test kiöntő anyaga         |                                                  | PUR                                                                         |
| Hollandi anya anyaga       |                                                  | horganyöntvény                                                              |
| Energialáncban használható |                                                  | igen                                                                        |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár                        | min. 7,5 mm x kábelátmérő                                                   |
|                            | folyamatsebesség                                 | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok                               | > 5 Mio.                                                                    |
| Megjegyzések               |                                                  |                                                                             |
| Csomagolási egység         | 1 db                                             |                                                                             |

# E12772



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB050ZDS0002B05

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott



### Csatlakozás

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BK    |
| 2 | BU    |
| 3 | YE/GN |
| 4 | BN    |
| 5 | WH    |