


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

10

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

10

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

160

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

30

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...60

Mechanikai adatok

Súly

[g]

33,5

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Száloptika fej menet		M4
Száloptikafej hossza	[mm]	23
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	3
Szálelrendezés		⊙
Magátmérő	[mm]	0,5
Fényvezető átmérő	[mm]	2x 217 x 0,06
Külső átmérő	[mm]	1
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PE

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M4
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M11
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------