


**Körprofil munkahenger rögzítőbilincs
hengerérzékelőkhöz**

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

**Felhasználási terület**

Kivitel

OG kiképzéshez MKT

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

0...50

Mechanikai adatok

Súly

[g]

12,1

Anyagok

szerelőkészlet: POM; rögzítő: alumínium; csavar: rozsdamentes acél

Meghúzási nyomaték

[Nm]

0,5; (rögzítőcsavar)

Befogási tartomány

[mm]

44...45

Dugattyú átmérője

[mm]

40

Tartozékok

Szállított tételek

hatlapfejű csavarok: 1 x SW2,5

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Diagrammok és grafikonok

Beszerelés

