


Körprofil munkahenger rögzítőbilincs hengerérzékelőkhöz

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36



Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez MKT

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

0...50

Mechanikai adatok

Súly

[g]

11,5

Anyagok

szerelőkészlet: POM; rögzítő: alumínium; csavar: rozsdamentes acél

Meghúzási nyomaték

[Nm]

0,5; (rögzítőcsavar)

Befogási tartomány

[mm]

35...36

Dugattyú átmérője

[mm]

32

Tartozékok

Szállított tételek

hatlapfejű csavarok: 1 x SW2,5

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Diagrammok és grafikonok

Beszerelés

