


Szóloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OO50

OB50

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

10

OBF

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

10

OO50

Szóloptika érzékelési távolság

[mm]

30

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...60

Mechanikai adatok

Súly

[g]

32,5

Szóloptika fej kivitel

egyenes

Szóloptika fej menet

M3

Szóloptikafej hossza

[mm]

20



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	3
Szálelrendezés		⊙
Magátmérő	[mm]	0,5
Fényvezető átmérő	[mm]	2x 217 x 0,06
Külső átmérő	[mm]	1
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PE

Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M3
	fogazott alátétek: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db