


Összekötő kábel szelepdugóval

STGH050MSS0004B03VDAA041--S

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

szabadon futó dióda

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

226

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

üzem / működés

1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező



Összekötő kábel szelepdugóval

STGH050MSS0004B03VDAA041--S


Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás

Kábel: 4 m, PUR / PVC, Halogénmentes; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: nikkelezett réz

