




Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-X/2,5M



1 fénykilépés

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
Alkalmazás	Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel	OBf; OMf
--------------------------------	----------

OBF

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	93
--------------------------------	------	----

OMF

Száloptika érzékelési távolság	[mm]	93
--------------------------------	------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-58...315
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	1161,5
Száloptika fej magasság	[mm]	12
Száloptika fej szélesség	[mm]	143
Száloptikafej hossza	[mm]	85
Szonda méretei	[mm]	12 x 143 x 85
Teljes hossz	[mm]	2500
Minimális hajlítási sugár	[mm]	19



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-50-V-V-X/2,5M

Anyagok	rögzítő: rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
Fényvezető anyaga	üveg
Száloptika fej anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db