




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080MSS0010B08

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Energialáncban használható	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	537,5
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43
Anyagok	ház: TPU fekete	
Test kiöntő anyaga	TPU	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 15 x kábel átmérő
	folyamatsebesség	max. 3 m/s
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 30 °/m
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH080MSS0010B08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, fekete; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 1...1,5 Nm



Csatlakozás

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

színek DIN 47100 szerint	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga