


**Szerelési és finombeállítási egység lézeres
érzékelőkhöz**

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés

Mechanikai adatok

Szerelés módja

kerek profil vagy felületi; a szorítóhengertől függően

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Beállítási tartomány

finombeállítás 2 tengelyen $\pm 4^\circ$

Tartozékok

Tartozékok (választható)

szorítóhenger:, kerek profilra rögzítéshez, E20795

szorítóhenger:, felületi szereléshez, E20796

Megjegyzések

Megjegyzések

A O5 készülékek rögzítéséhez M5 x 25 mm-es hengerfejű csavarokra van szükség.

A OL készülékek rögzítéséhez M5 x 30 mm-es hengerfejű csavarokra van szükség.

Csomagolási egység

1 db