


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 üveglencse

Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF; OCF; OOF

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

950

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

4000

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

3000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...70

Mechanikai adatok

Súly

[g]

78,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Teljes hossz

[mm]

5000



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Minimális hajlítási sugár	[mm]	30
Szálelrendezés		
Magátmérő	[mm]	1
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		alumínium
Fényvezető burkolat		PE

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M6, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 4
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------